

EQUIPO	Congeladores Verticales para Uso General -20° a -40°C		
MARCA	Meling Biomedical		
ORIGEN	China		
REGISTRO SANITARIO	2022DM-0025849		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA	DW-FL90	DW-FL270



DESCRIPCION DEL EQUIPO

Meling -20°C ~-40°C El congelador de baja temperatura de alta calidad con un rendimiento estable. Está equipado con un sistema de refrigeración de fama internacional, que es de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente. Y el condensador está diseñado perfectamente para la estabilidad de la temperatura y la confiabilidad del sistema de refrigeración. Este congelador de baja temperatura está diseñado para uso médico y de laboratorio y es ideal para el almacenamiento de materiales especiales, vacunas y productos biológicos.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA			
	DW-FL90	DW-FL270	DW-FL528	DW-FL778
Monitor	Digital LED/precisión en 0,1 °C	Digital LED/precisión en 0,1 °C	Digital LED/precisión en 0,1 °C	Digital LED/precisión en 0,1 °C
Rango de Temperatura / Set Point (°C)	-20 ~ -40 °C	-20 ~ -40 °C	-20 ~ -40 °C	-20 ~ -40 °C
Capacidad (L)	90	270	528	778
Electricidad (V - Hz)	120V /60Hz	120V /60Hz	120V /60Hz	120V /60Hz
Puerta (cantidad / Material)	1 / Acero con acabado en electrostarica	1 / Acero con acabado en electrostarica		
Material interno	Acero con acabado en electrostarica	Acero con acabado en electrostarica	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Tipo de bandeja	Gavetas	Gavetas	3 estanterías	4 estanterías
Numero de bandejas	3 (ABS)	7 (ABS)	N/A	N/A
Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Modo Enfriamiento	Enfriamiento Directo	Enfriamiento Directo	Enfriamiento Directo	Enfriamiento Directo
Modo descongelación	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso (Kg)	54	90	234	286
Dimensiones Exteriores (mm)	700An x 669Pr x 854Al	700An x 640Pr x 1792Al	930An x 1041Pr x 1947Al	1205An x 1025Pr x 1955Al
Alarma visual	Indicador LED	Indicador LED	Indicador LED	Indicador LED
Alarma sonora	Altas/Bajas; Falla de Energía; Fallo de Sensor; Puerta entreabierta	Altas/Bajas; Falla de Energía; Fallo de Sensor; Puerta entreabierta	Altas/Bajas; Falla de Energía; Fallo de Sensor; Puerta entreabierta	Altas/Bajas; Falla de Energía; Fallo de Sensor; Puerta entreabierta
Cerradura de puerta con llave	Sí	Sí	Sí	Sí
Batería de respaldo para Pantalla	Sí	Sí	Sí	Sí
Ruedas	2+(2 pies de nivelación)	2+(2 pies de nivelación)	4 (2 pies de nivelación)	4 (2 pies de nivelación)

LISTA DE NORMAS INTERNACIONALES APLICADAS

CE, UL, ISO 13485

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

RS485, contacto de alarma remota, Datalogger

CONDICIONES

Garantía	1 año
----------	-------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Mercadeo
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Mercadeo

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica